

## Tête de barre d'alésage pour tourelles revolver à plateau, Type C, Ø serrage: 12 mm



### Données de commande

N° commande	319164 12
GTIN	4251414900318
Classe d'article	38T

### Description

#### Exécution:

Premier adaptateur de base conçu pour une utilisation sur des tourelles revolver standard et à plateau. Indépendant du mécanisme d'alignement choisi.  
Système modulaire.

#### Avantage(s):

- **Tous les outils avec liaison directe pour l'arrosage interne.**
- **Réduction des coûts grâce à un stockage efficace.**
- **Augmentation de la productivité grâce au meilleur positionnement.**

#### Remarque(s):

Convient pour les barres d'alésage anti-vibratoires 26 4902 – 26 4908, 26 4910 – 26 4922 ou les outils à queue cylindrique (p. ex: barres d'alésage en carbure monobloc à partir de Ø 10 mm).  
Longueur L: 70 mm

### Description technique

Ø serrage	12 mm
Longueur L	70 mm

Support

Type C