

## Tête de barre d'alésage pour tourelles revolver, Type B H = 120, Ø serrage: 10 mm



### Données de commande

N° commande	319173 10
GTIN	4251414900561
Classe d'article	38T

### Description

#### Exécution:

Premier adaptateur de base conçu pour une utilisation sur des tourelles revolver standard et à plateau. Indépendant du mécanisme d'alignement choisi.

Système modulaire.

#### Avantage(s):

- **Tous les outils avec liaison directe pour l'arrosage interne.**
- **Réduction des coûts grâce à un stockage efficace.**
- **Augmentation de la productivité grâce au meilleur positionnement.**

#### Utilisation:

Utilisable à gauche et à droite en transformant le couvercle.

#### Remarque(s):

Convient pour les barres d'alésage anti-vibratoires 26 4902 – 26 4908, 26 4910 – 26 4922 ou les outils à queue cylindrique (p. ex: barres d'alésage en carbure monobloc à partir de Ø 10 mm).

Longueur L: 60 mm

### Description technique

Ø serrage	10 mm
Longueur L	60 mm

Support

Type B H = 120