

**Salopette Industrie, bleu marine / bleu bleuet, Taille de confection DE: 56****Données de commande**

N° commande	091431 56
GTIN	7330509385791
Classe d'article	04T

Description**Exécution:**

Collection Industrie avec de nombreuses fonctions dans un **matériau résistant à l'usure**. Conçue pour résister à de fortes sollicitations dans le travail quotidien. Vêtements adaptés au lavage industriel suivant **EN ISO 15797**. Tous les articles disposent d'une poche amovible pour badges.

Salopette avec taille réglable, bretelles réglables élastiquées.

- **Poche poitrine à rabat de couleur contrastée et poche stylo.**
- **Poche intérieure à fermeture éclair.**
- **Boucle non métallique.**
- **Passant pour marteau sur le côté.**

Description:

- **Poche revolver à rabat.**
- **Poche sur la jambe avec poche pour téléphone portable et carte d'identité et poches stylo.**
- **Poche latérale et pour mètre pliant.**

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

Salopette en **noir / gris** sous le code art. 09 1432.

Autres couleurs disponibles sur demande.

ATTENTION : Les tailles indiquées sont des tailles européennes. Pour connaître les correspondances des tailles françaises, veuillez vous reporter au tableau figurant à l'arrière du catalogue dans les pages d'informations.

Composition du tissu: 65% polyester

Composition du tissu: 35% coton

Grammage du matériau/densité du tissu: 240 g/m²

Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100

Lavage: 70 °C couleurs

Description technique

Taille US	XL
Taille FR	50
Taille UK	XL
Taille IT	C56
Taille de confection DE	56
Série	Industrie
Prestation de service spéciale	Personnalisation
Taille SE	D96
Taille ES	C56
Taille NL	C56
Sexe	Homme
Composition du tissu	65% polyester
Composition du tissu	35% coton
Grammage du matériau/densité du tissu	240 g/m ²
Norme pour les vêtements	Norme Oeko-Tex 100
Lavage	70 °C couleurs
Blanchissage	Ne pas blanchir
Nettoyage chimique	Nettoyage au perchloroéthylène
Séchage	Séchage en douceur (basse température)
Repassage	Chaud, max. 200 °C
Couleur	bleu marine / bleu bleuét

Type de produit

Salopettes