

**Clé à ergot articulée coudée, Ø max. / Ø nom. tenon: 80/6mm****Données de commande**

N° commande	628810 80/6
GTIN	4020772051099
Classe d'article	63Q

Description**Exécution:**

Acier spécial, rectifié sur chants, revenu bruni.
Coudée, avec tenons interchangeables.

Utilisation:

Pour écrous à trous frontaux.

Remarque(s):

Ø tenon = Ø nom. tenon – 0,1 mm; plage de tolérance h12.

Description technique

Ecartement des tenons réglable (a)	40 - 80 mm
Longueur totale	215 mm
Ø max.	80 mm
Ø nom. tenon	6 mm
Type	764C
Filetage tenon	M6
Référence fabricant	764CC
Type de produit	Clé à ergot

Accessoires

Boîte de rangement, 20 pièces, avec écrous et tenons en vrac

628850