



## Clé à ergot articulée pour clés dynamométriques, Ø max. / Ø nom. tenon: 80/6mm



### Données de commande

N° commande	628820 80/6
GTIN	4020772050177
Classe d'article	63Q

### Description

**Exécution:**

Acier spécial, rectifié sur chants, revenu bruni.

Avec carré d'entraînement pour utilisation avec une clé dynamométrique. Avec tenons interchangeables.

**Utilisation:**

Pour écrous à trous frontaux.

**Remarque(s):**

Ø tenon = Ø nom. tenon – 0,1 mm; plage de tolérance h12.

### Description technique

Ø max.	80 mm
Longueur totale	180 mm
Ø nom. tenon	6 mm
Ecartement des tenons réglable (a)	40 - 80 mm
Carré d'entraînement	3/4 pouce
Type	764C
Filetage tenon	M6
Référence fabricant	764Md
Type de produit	Clé à ergot

---

## Accessoires

Boîte de rangement, 20 pièces, avec écrous et tenons en  
vrac

628850