



## Salopette Industrie, noir / gris, Taille de confection DE: 29



### Données de commande

N° commande	091432 29
GTIN	7330509387139
Classe d'article	04T

### Description

#### Exécution:

Collection Industrie avec de nombreuses fonctions dans un **matériau résistant à l'usure**. Conçue pour résister à de fortes sollicitations dans le travail quotidien. Vêtements adaptés au lavage industriel suivant **EN ISO 15797**. Tous les articles disposent d'une poche amovible pour carte d'identité.

- **Poche revolver à rabat.**
- **Poche sur la jambe avec poche pour téléphone portable et carte d'identité et poches stylo.**
- **Poche latérale et pour mètre pliant.**

**Salopette** avec taille réglable, bretelles réglables élastiquées.

- **Poche poitrine à rabat de couleur contrastée et poche stylo.**
- **Poche intérieure à fermeture éclair.**
- **Boucle non métallique.**
- **Passant pour marteau sur le côté.**

#### Remarque(s):

**Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.**

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

**Salopette** en **bleu marine / bleu bleuet** sous le code art. 09 1431.

Autres couleurs disponibles sur demande.

Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page récapitulative.

Composition du tissu: 35% coton

Composition du tissu: 65% polyester

Grammage du matériau/densité du tissu: 240 g/m<sup>2</sup>

Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100

Lavage: 70 °C couleurs

## Description technique

Taille FR	56C
Taille de confection DE	29
Taille IT	56C
Série	Industrie
Prestation de service spéciale	Personnalisation
Taille SE	D100
Taille ES	56C
Taille NL	D116
Sexe	Homme
Composition du tissu	35% coton
Composition du tissu	65% polyester
Grammage du matériau/densité du tissu	240 g/m <sup>2</sup>
Norme pour les vêtements	Norme Oeko-Tex 100
Lavage	70 °C couleurs
Blanchissage	Ne pas blanchir
Nettoyage chimique	Nettoyage au perchloroéthylène
Séchage	Séchage en douceur (basse température)
Repassage	Chaud, max. 200 °C
Couleur	noir / gris
Type de produit	Salopettes

