

**Combinaison Industrie, noir / gris, Taille de confection DE: 52****Données de commande**

N° commande	091442 52
GTIN	7330509360637
Classe d'article	04T

Description**Exécution:**

Collection Industrie avec de nombreuses fonctions dans un **matériau résistant à l'usure**. Conçue pour résister à de fortes sollicitations dans le travail quotidien. Vêtements adaptés au lavage industriel suivant **EN ISO 15797**. Tous les articles disposent d'une poche amovible pour carte d'identité.

- **Plis d'aisance dans le dos pour un confort optimal.**
- **Poches de poitrine à rabat, dont une avec double poche stylo.**
- **Fermeture éclair simple cachée en plastique.**
- **Poignets réglables.**

Combinaison avec stretch au niveau du dos et taille mobile.

- **Poche intérieure pour téléphone portable.**
- **Poche revolver à rabat.**
- **Poche sur la jambe avec poche stylo et supplémentaire.**
- **Poche pour mètre pliant.**

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

Combinaison en **bleu marine / bleu bleuet** sous le code art. 091441.

Autres couleurs disponibles sur demande.

Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page récapitulative.

Composition du tissu: 35% coton

Composition du tissu: 65% polyester

Grammage du matériau/densité du tissu: 240 g/m²

Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100

Lavage: 70 °C couleurs

Description technique

Taille UK	L
Taille de confection DE	52
Taille FR	46
Taille IT	C52
Taille US	L
Série	Industrie
Prestation de service spéciale	Personnalisation
Taille ES	C52
Taille NL	C52
Taille SE	D104
Sexe	Homme
Composition du tissu	35% coton
Composition du tissu	65% polyester
Grammage du matériau/densité du tissu	240 g/m ²
Norme pour les vêtements	Norme Oeko-Tex 100
Lavage	70 °C couleurs
Blanchissage	Ne pas blanchir
Nettoyage chimique	Nettoyage au perchloroéthylène
Séchage	Séchage en douceur (basse température)
Repassage	Chaud, max. 200 °C
Couleur	noir / gris
Type de produit	Combinaisons

