



## Combinaison Industrie, noir / gris, Taille de confection DE: 62



### Données de commande

N° commande	091442 62
GTIN	7330509360682
Classe d'article	04T

### Description

#### Exécution:

Collection Industrie avec de nombreuses fonctions dans un **matériau résistant à l'usure**. Conçue pour résister à de fortes sollicitations dans le travail quotidien. Vêtements adaptés au lavage industriel suivant **EN ISO 15797**. Tous les articles disposent d'une poche amovible pour carte d'identité.

- **Plis d'aisance dans le dos pour un confort optimal.**
- **Poches de poitrine à rabat, dont une avec double poche stylo.**
- **Fermeture éclair simple cachée en plastique.**
- **Poignets réglables.**

**Combinaison** avec stretch au niveau du dos et taille mobile.

- **Poche intérieure pour téléphone portable.**
- **Poche revolver à rabat.**
- **Poche sur la jambe avec poche stylo et supplémentaire.**
- **Poche pour mètre pliant.**

#### Remarque(s):

**Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.**

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

**Combinaison** en **bleu marine / bleu bleuet** sous le code art. 091441.

Autres couleurs disponibles sur demande.

Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page récapitulative.

Composition du tissu: 35% coton

Composition du tissu: 65% polyester

Grammage du matériau/densité du tissu: 240 g/m<sup>2</sup>

Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100

Lavage: 70 °C couleurs

## Description technique

Taille de confection DE	62
Taille FR	56
Taille US	3XL
Taille IT	C62
Taille UK	3XL
Série	Industrie
Prestation de service spéciale	Personnalisation
Taille SE	D104
Taille NL	C62
Taille ES	C62
Sexe	Homme
Composition du tissu	35% coton
Composition du tissu	65% polyester
Grammage du matériau/densité du tissu	240 g/m <sup>2</sup>
Norme pour les vêtements	Norme Oeko-Tex 100
Lavage	70 °C couleurs
Blanchissage	Ne pas blanchir
Nettoyage chimique	Nettoyage au perchloroéthylène
Séchage	Séchage en douceur (basse température)
Repassage	Chaud, max. 200 °C
Couleur	noir / gris
Type de produit	Combinaisons

