



Lame de scie circulaire expert for Steel, Ø lame D: 210mm



Données de commande

N° commande	583910 210
GTIN	3165140737708
Classe d'article	54B

Description

Exécution:

Lame de scie de précision avec **lame de base très résistante, insonorisée et anti-vibratoire**. La bague de serrage intégrée assure une bonne stabilité de forme dans toutes les plages de températures. Le **revêtement** empêche toute adhérence, évite l'échauffement de la lame et protège de la corrosion. Les **dents en carbure rectifiées avec précision** garantissent une durée de vie élevée et une qualité de coupe optimale.

Utilisation:

Pour l'**acier**. L'ancrage spécial des dents en carbure dans la lame de base évite l'arrachement de dents. Forme de dent: Denture plate trapézoïdale (biseautée), angle de coupe neutre. Pour sciage à sec manuel des métaux.

Remarque(s):

Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.

Description technique

Ø	210 mm
Ø alésage	30 mm
Nombre de dents	48

Largeur de coupe B

2 mm

Type de produit

Lames de scies circulaires