

**Perceuse-visseuse sans fil, Type: GSR1235****Données de commande**

N° commande	070241 GSR1235
GTIN	3165140953719
Classe d'article	03B

Description**Exécution:**

Perceuse-visseuse sans fil Bosch

- **Perceuse-visseuse sans fil 12 V puissante et compacte, avec rotation droite / gauche.**
- **Avec Electronic Motor Protection (EMP) et Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie.**
- **Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.**
- **Réglage électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.**
- **Softgrip.**

Excellent rapport qualité/prix avec un couple max. de 20 Nm pour un vissage puissant, poids réduit et longueur de tête minimum (163 mm).

Longue durée de vie grâce au **moteur EC sans charbons.**

Livraison:

Avec chargeur et L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Description technique

Tension de la batterie	12 V
------------------------	------

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 12 V
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	19 mm
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	0 - 10 mm
Vibrations maximales suivant EN	<1,9 m/s ²
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	0 - 400 min ⁻¹
Nombre de batteries incluses	2
Couple max. doux	15 Nm
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	0 - 1750 min ⁻¹
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	10 mm
Capacité de la batterie	3 Ah
Référence fabricant	GSR 12V-35
Type de moteur	Moteur sans balais
Utilisation type	Strong
Poids	0,8 kg
Emballage	Valise (L-Boxx)
Couple max. dur	30 Nm
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Perceuses-visseuses
USP1	12V
USP2	Moteur sans charbons, en L-Boxx

Accessoires

Chargeur de batterie Type GAL1240	073866 GAL1240
Batterie Li-ion Type de batterie, tension de la batterie B12 V	073855 B12