

Garant**Lame de tronçonnage eco, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w:
26/2,2mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 273562 26/2,2 |
| GTIN | 4062406202651 |
| Classe d'article | 21U |

Description**Exécution:**

Avec arrosage eco directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Utilisation:

Pour rainures profondes et pour le tronçonnage de grands diamètres.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273893; 273894; 274095; 274097 ou 319132 – 319133 (porte-lames VDI).

Pièce(s) de rechange:

Bouchon fileté 279828 réf. 2.

Disque d'étanchéité 279830 réf. 1.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Description technique

| | |
|--------------------------------|--------|
| Hauteur de lame h ₅ | 26 mm |
| Largeur de gorge w | 2,2 mm |
| Pour Ø pièce max. | 50 mm |
| Série | Eco |
| Longueur totale L | 110 mm |
| Type d'utilisation | neutre |
| Arrosage interne | oui |

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Clé système | oui |
| Rainurage axial possible | non |
| Type de produit | Lame de rainurage / tronçonnage |