

**Garant****Lame de tronçonnage eco, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w:  
26/2,2mm**

## Données de commande

N° commande	273564 26/2,2
GTIN	4062406202743
Classe d'article	21U

## Description

**Exécution:**

Avec arrosage eco directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.  
Avec apport de lubrifiant pour mandrins d'autres fabricants (par ex. EWS).

**Utilisation:**

Pour rainures profondes et pour le tronçonnage de grands diamètres.

**Adapté(s) pour:**

Porte-lames 273893; 273894; 274095; 274097 ou 319132 – 319133 (porte-lames VDI).

**Pièce(s) de rechange:**

Bouchon fileté 279828 réf. 2.

Disque d'étanchéité 279830 réf. 1.

**Attention:**

Clé de montage 279940 à commander séparément.

## Description technique

Hauteur de lame h <sub>5</sub>	26 mm
Pour Ø pièce max.	50 mm
Largeur de gorge w	2,2 mm
Série	Eco
Longueur totale L	110 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	oui

Clé système	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage