

Garant**Porte-outils à vis, droite, Carré / plaque: 12/09mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 260014 12/09 |
| GTIN | 4045197797568 |
| Classe d'article | 21T |

Description technique

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Plaque adaptée | CC.. 09T3.. |
| Taille de queue | 12 mm |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269021 2 |
| Longueur totale L | 150 mm |
| Largeur fonctionnelle L ₄ | 12 mm |
| Code ISO porte-outils | SCACR/L 1212M09 |
| Longueur de tête L ₁ | 12 mm |
| Taille plaque | 9 mm |
| Norme | Norme usine |
| Type d'utilisation | droite |
| Arrosage interne | non |
| Angle d'attaque κ | 90 degré |
| Utilisation | Dressage |
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur |
| Type de produit | Porte-outils à vis |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15 | 674248 TX15 |
| Vis de serrage Type 2 | 269021 2 |
| Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659957 500 |