

Garant**Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 12/06mm****Données de commande**

N° commande	260015 12/06
GTIN	4045197797803
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	12 mm
Longueur totale L	150 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	12 mm
Taille de queue	12 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269021 1
Code ISO porte-outils	SCACR/L 1212M06
Taille plaquette	6 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	90 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX7	674248 TX7
Vis de serrage Type 1	269021 1
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500