

Garant**Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 12/11mm****Données de commande**

N° commande	260904 12/11
GTIN	4045197798015
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269021 1
Longueur totale L	150 mm
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Taille plaquette	11 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	12 mm
Longueur de tête L ₁	16 mm
Taille de queue	12 mm
Code ISO porte-outils	STJCR/L 1212M11
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX7	674248 TX7
Vis de serrage Type 1	269021 1
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500