



Salopette Pulsschlag, bleu bleuet / noir, Taille de confection DE: 50



Données de commande

N° commande	091171 50
GTIN	4053813028415
Classe d'article	06K

Description

Exécution:

Vêtements de travail de haute qualité confectionnés dans des matériaux soigneusement sélectionnés. Design moderne avec détails intelligents. Meilleure visibilité grâce à plusieurs **éléments réfléchissants**. Les points de charge sont renforcés, afin de prolonger la longévité des vêtements.

Salopette à protège-reins haut.

- **Poche bavette avec renforts en CORDURA®.**
- **Bretelles élastiques avec fermetures en plastique résistantes aux chocs et à la chaleur.**
- **Certifiée suivant EN 14404 avec les protège-genoux 091848.**

Description:

- **Ligne ergonomique pour une plus grande liberté de mouvement.**
- **Deux poches arrière avec renforts en CORDURA®.**
- **Poche de cuisse et une poche pour mètre pliant avec renforts en CORDURA®.**
- **Taille élastiquée.**
- **Genoux préformés avec zone de mouvement.**

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

Salopette en bleu foncé / anthracite sous le code art. 091172.

Autres couleurs disponibles sur demande.

Vous trouverez un tableau des tailles avec une correspondance des tailles de confection internationales dans notre partie information à la fin du catalogue.

Norme: EN 14404

Description technique

Taille IT	44
Taille UK	34R
Taille FR	44
Taille US	34/32
Taille de confection DE	50
Série	Pulsschlag
Prestation de service spéciale	Personnalisation
Taille NL	50
Taille ES	44
Sexe	Homme
Composition du tissu	65% polyester
Composition du tissu	35% coton
Grammage du matériau / densité du tissu	260 g/m ²
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Lavage	60 °C couleurs
Couleur	bleu bleuet / noir
Norme	EN 14404
Type de produit	Salopettes

Accessoires

Protège-genoux standard 1 paire Type KNEE	091848 KNEE
---	-------------