

Garant**Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 16/11mm****Données de commande**

N° commande	261315 16/11
GTIN	4045197798152
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	SVACR/L 1616M11
Longueur de tête L ₁	26 mm
Taille de queue	16 mm
Longueur totale L	150 mm
Taille plaquette	11 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Jeu de vis pour plaquettes	269021 1
Largeur fonctionnelle L ₄	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	90 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX7

674248 TX7

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 200 cNm

659957 200