



## Boulonneuse d'angle pneumatique compact, Type: 7727



### Données de commande

N° commande	079200 7727
GTIN	015451761165
Classe d'article	03R

### Description

#### Exécution:

Boulonneuse d'angle compacte et puissante, avec carter en aluminium. Construction très plate. Commande de réversibilité à une main et **mécanisme de percussion à marteau grande longévité.**

Plage de couples: 26 - 250 Nm

Ø vissage maximal (8.8–12.9): M20

Vitesse de rotation max.: 8510 min<sup>-1</sup>

Profil d'entraînement du porte-outils: Carré

Dimensions du porte-outils: 3/8 pouce

Quantité maximale d'air absorbé: 687 l/min

### Description technique

Dimensions du porte-outils	3/8 pouce
Profil d'entraînement du porte-outils	Carré
Référence fabricant	7727
Quantité maximale d'air absorbé	687 l/min
Poids	1,12 kg
Vibrations maximales suivant EN	10,3 m/s <sup>2</sup>
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm

Plage de couples	26 - 250 Nm
Longueur	240 mm
Ø vissage maximal (8.8–12.9)	M20
Vitesse de rotation max.	8510 min <sup>-1</sup>
Niveau sonore	93 dB(A)
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	NPT
Type de produit	Visseuses