

**Boulonneuse d'angle pneumatique compact, Type: 7737****Données de commande**

N° commande	079200 7737
GTIN	015451761158
Classe d'article	03R

Description**Exécution:**

Boulonneuse d'angle compacte et puissante, avec carter en aluminium. Construction très plate. Commande de réversibilité à une main et **mécanisme de percussion à marteau grande longévité.**

Description technique

Poids	1,12 kg
Vitesse de rotation max.	9000 min ⁻¹
Ø vissage maximal (8.8–12.9)	M20
Plage de couples	34 - 224 Nm
Quantité maximale d'air absorbé	703,8 l/min
Niveau sonore	93 dB(A)
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm
Dimensions du porte-outils	1/2 pouce
Profil d'entraînement du porte-outils	Carré
Vibrations maximales suivant EN	10,3 m/s ²
Longueur	240 mm

Référence fabricant	7737
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	NPT
Type de produit	Visseuses