

PRYOR**Jeu de chiffres à frapper, 10 pièces Dotstress 0 – 9, Hauteur écriture: 5mm****Données de commande**

N° commande	085425 5
GTIN	5022044018303
Classe d'article	08W

Description**Exécution:**

Poinçon à marquer manuel Dotstress (pointillé) avec gravure en rayon, qui permet d'exposer la surface du matériau à une moindre sollicitation lors de l'estampage.

Fabrication en acier trempé avec gravure machine très précise et limitation de profondeur; centrage exact. Corps calibré, trempé uniformément. Traitement spécial de la tête pour une grande sécurité de travail. Livré dans un coffret en plastique.

Police normale: le caractère frappé est donc directement lisible sur la pièce.

Poinçon de précision hautes performances, revêtement nickelé chimique, durée de vie maximale.

Utilisation:

Pour le marquage de matières présentant une **résistance maximale de 1200 N/mm²**.

Pièce(s) de rechange:

Chiffres à frapper individuels, voir code art. 08 5411 réf. hauteur d'écriture / chiffre, p. ex. 08 5411 réf. 3/1.

Lettres à frapper individuelles, voir code art. 08 5431 réf. hauteur d'écriture / caractère, p. ex. 08 5431 réf. 3/A.

Remarque(s):

Sur demande, d'autres poinçons à main et machine en tous genres, p. ex. poinçon avec logo de la société, sont disponibles suivant vos indications.

Description technique

Longueur totale	70 mm
Epaisseur corps	9,5
Type de produit	Poinçons à marquer manuels

Accessoires

Porte-poinçons Type GRIP	085475 GRIP
--------------------------	-------------