

**Boulon de fixation, forme A Acier, Ø D: 12 mm****Données de commande**

N° commande	370040 12
GTIN	2050001884213
Classe d'article	37K

Description**Exécution:**

Acier trempé et rectifié.

Utilisation:

Positionnement de pièces avec cote d'ajustement.

Utilisable comme pied ou butée trempée pour dispositifs.

Ø ext. d_{n6} : 12 mm

Longueur 1: 15 mm

Longueur de col L_2 : 12 mm

Filetage M: M4

Description technique

Filetage M	M4
Ø ext. D	12 mm
Longueur de col L_2	12 mm
Longueur 1	15 mm
Ø ext. d_{n6}	12 mm
Type de produit	Système de serrage de gabarits

