

**Boulon de fixation, forme A Acier, Ø D: 50 mm****Données de commande**

N° commande	370040 50
GTIN	2050001875112
Classe d'article	37K

Description**Exécution:**

Acier trempé et rectifié.

Utilisation:

Positionnement de pièces avec cote d'ajustement.

Utilisable comme pied ou butée trempée pour dispositifs.

Ø ext. d_{n6} : 50 mm

Longueur 1: 50 mm

Longueur de col L_2 : 50 mm

Filetage M: M6

Description technique

Longueur de col L_2	50 mm
Ø ext. D	50 mm
Longueur 1	50 mm
Filetage M	M6
Ø ext. d_{n6}	50 mm
Type de produit	Système de serrage de gabarits

