



Boulon de fixation, forme C Acier inoxydable, Ø D: 16 mm



Données de commande

N° commande	370043 16
GTIN	2050001874276
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

Acier inoxydable rectifié Acier inoxydable rectifié et durci par Kolsterising.

Utilisation:

Positionnement de pièces avec cote d'ajustement.

Possibilité de compenser les tolérances à la cote d'écartement des alésages.

Ø ext. d_{n6} : 16 mm

Longueur 1: 20 mm

Longueur de col L_2 : 16 mm

Filetage M: M5

Description technique

Longueur de col L_2	16 mm
Longueur 1	20 mm
Ø ext. D	16 mm
Filetage M	M5
Ø ext. d_{n6}	16 mm
Type de produit	Système de serrage de gabarits

