



Boulon de fixation, forme B Acier, Ø D: 20 mm



Données de commande

N° commande	370044 20
GTIN	2050001886033
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

Acier trempé et rectifié.

Utilisation:

Positionnement de pièces avec cote d'ajustement.

Utilisable comme pied ou butée trempée pour dispositifs.

Ø ext. d_{n6} : 14 mm

Longueur 1: 14 mm

Longueur de col L_2 : 20 mm

Filetage M: M 5

Description technique

Filetage M	M 5
Ø ext. D	20 mm
Longueur de col L_2	20 mm
Longueur 1	14 mm
Ø ext. d_{n6}	14 mm

