



Boulon de fixation, forme D Acier inoxydable, Ø D: 12 mm



Données de commande

N° commande	370047 12
GTIN	2050001887290
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

Acier inoxydable rectifié Acier inoxydable rectifié et durci par Kolsterising.

Utilisation:

Positionnement de pièces avec cote d'ajustement.

Possibilité de compenser les tolérances à la cote d'écartement des alésages.

Ø ext. d_{n6} : 8 mm

Longueur 1: 8 mm

Longueur de col L_2 : 12 mm

Filetage M: M 4

Description technique

Ø ext. D	12 mm
Longueur de col L_2	12 mm
Filetage M	M 4
Longueur 1	8 mm
Ø ext. d_{n6}	8 mm