

**Support à bille oscillante lisse, filetage extérieur, Filetage M: M10****Données de commande**

N° commande	370055 M10
GTIN	2050001873576
Classe d'article	37K

Description**Exécution:**

- **Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.**
- **Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.**

Bille en acier pour roulements à billes.

Avec filetage extérieur.

Utilisation:

Servent de butées, d'appuis et de patins d'appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085 – 370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.

Description technique

Longueur de col L ₂	10 mm
Longueur l	18 mm
Ø ext. D ₁	10,5 mm
Filetage M	M10

Ø ext. D	20 mm
Charge admissible maximale (statique)	25 kN
Type de produit	Support à bille oscillante