

Caillebotis posé, Type: 1100/50



Données de commande

N° commande	991454 1100/50
GTIN	4058255069149
Classe d'article	96P

Description

Exécution:

Caillebotis galvanisés pour pose affleurante. Ouverture de maille 60×40 mm. Composés de 3 caillebotis pour longueur de lisse de 2700 mm.

Utilisation:

Pour le stockage de pièces en vrac et la protection des traversées et allées.

Matière: galvanisé

Pour profondeur de rayonnage: 1100 mm

Pour longueur de lisse: 2700 mm

Pour profondeur de lisse: 50 mm

Charge admissible: 3000 kg

Description technique

Charge admissible	3000 kg
Pour profondeur de rayonnage	1100 mm
Pour profondeur de lisse	50 mm
Pour longueur de lisse	2700 mm
Domaine d'utilisation	Rayonnages à palettes
Matière	galvanisé
Type de produit	Caillebotis

