

**Pince à sertir à 4 broches DigiCrimp, poignées bimatières, Type: 0,5****Données de commande**

N° commande	729530 0,5
GTIN	4049002056956
Classe d'article	73T

Description**Exécution:**

Sertissage fiable grâce à un verrouillage obligatoire et un approvisionnement synchrone des broches à sertir.

Approvisionnement en broches à sertir réglable au pas de 0,01 mm et lecture numérique (réglage en mm et en pouces). Contrôle du réglage de base à l'aide de la pigne de contrôle fournie. Avec fonction de réétalonnage. Surveillance électronique de l'usure avec fonction d'avertissement. Fonction de réglage disponible. Positionneurs Rennsteig et MIL compatibles.

Utilisation:

Pour contacts mâles et femelles tournés avec géométrie de sertissage similaire MIL.

Livraison:

Pince à sertir à 4 broches en coffret.

Description technique

Longueur totale	175 mm
Pour section de conducteur	0,03 - 0,5 mm ²
Référence fabricant	DigiCrimp
Blocage automatique disponible	oui

Affichage numérique

oui

Type de produit

Pince à sertir