

STABILA **Niveau à bulles télescopique 80T, Longueur: 630 mm****Données de commande**

N° commande	467425 630
GTIN	4005069188795
Classe d'article	46M

Description**Exécution:**

Système télescopique de haute qualité pour allonger les surfaces de mesure. Le niveau à bulle peut être aisément étendu à la longueur désirée. Arête de traçage sur toute la longueur. Mesure et traçage en une seule opération, même lorsque le niveau est déployé. Graduation métrique imprimée pour le calcul de dimensions intérieures et de dimensions libres. Système LOCK pour fixation de la longueur réglée – Evite tout dérèglement accidentel du niveau à bulle.

Erreur admissible en position normale: 0,5 mm/m

Longueur maximale: 1050 mm

Erreur admissible lorsque déployé: 1 mm/m

Description technique

Longueur	630 mm
Erreur admissible en position normale	0,5 mm/m
Longueur maximale	1050 mm
Erreur admissible lorsque déployé	1 mm/m
Type de produit	Niveau à bulles