



## Élément Weldon avec compensation, court, Pour Ø nominal d: 10mm



### Données de commande

N° commande	335720 10
GTIN	4045197801524
Classe d'article	32P

### Description

#### Exécution:

Porte-outils cylindrique trempé et rectifié avec **système de raccord rapide**. Carré intérieur pour fixation d'un taraud ou transmission du couple de serrage. Le mécanisme de blocage empêche toute extraction du taraud.

Compensation de traction / pression de 0,2 mm par rapport à l'élément de compensation. Serrage de l'élément Weldon par le méplat d'entraînement ou l'élément de compensation.

#### Avantage(s):

- **Solution économique.**
- **Modèle étroit et robuste.**
- **Variation des longueurs de serrage et de porte-à-faux.**

#### Utilisation:

Pour fixation du taraud dans un mandrin Weldon, p. ex.

#### Accessoire(s):

Élément de compensation 335730.

#### Remarque(s):

Fonction de compensation minimale **uniquement** en association avec 300415 et 335730. Pour les mandrins Weldon standard, uniquement serrage fixe possible, voir 335740.

### Description technique

Course de réglage V	10 mm
Longueur de col A	45,5 mm
Plage de serrage d	10 mm
Ø ext. D	18 mm

Longueur totale L	48 mm
Type de produit	Mandrins de taraudage

---

## Accessoires

Élément de compensation Plage de serrage d 7-10 mm	335730 7-10
--	-------------