


**Elément Weldon fixe, Pour Ø nominal d: 4,5mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 335740 4,5 |
| GTIN | 4045197801333 |
| Classe d'article | 32P |

Description**Exécution:**

Porte-outils cylindrique trempé et rectifié avec **système de raccord rapide**. Carré intérieur pour fixation d'un taraud ou transmission du couple de serrage. Le mécanisme de blocage empêche toute extraction du taraud.

Deux méplats d'entraînement décalés de 180° et de 10 mm.

Avantage(s):

- **Solution économique.**
- **Modèle étroit et robuste.**
- **Variation des longueurs de serrage et de porte-à-faux.**

Utilisation:

Pour fixation du taraud dans un mandrin Weldon, p. ex.

Description technique

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Course de réglage V | 10 mm |
| Ø ext. D | 12 mm |
| Longueur de col A | 36 mm |
| Plage de serrage d | 4,5 mm |
| Longueur totale L | 49 mm |
| Type de produit | Mandrins de taraudage |

