

**Elément Weldon fixe, Pour  $\varnothing$  nominal d: 6mm****Données de commande**

N° commande	335740 6
GTIN	4045197801340
Classe d'article	32P

**Description****Exécution:**

Porte-outils cylindrique trempé et rectifié avec **système de raccord rapide**. Carré intérieur pour fixation d'un taraud ou transmission du couple de serrage. Le mécanisme de blocage empêche toute extraction du taraud.

Deux méplats d'entraînement décalés de 180° et de 10 mm.

**Avantage(s):**

- **Solution économique.**
- **Modèle étroit et robuste.**
- **Variation des longueurs de serrage et de porte-à-faux.**

**Utilisation:**

Pour fixation du taraud dans un mandrin Weldon, p. ex.

**Description technique**

Plage de serrage d	6 mm
Course de réglage V	10 mm
$\varnothing$ ext. D	14 mm
Longueur de col A	37,5 mm
Longueur totale L	49 mm
Type de produit	Mandrins de taraudage

