

**Elément Weldon fixe, Pour \varnothing nominal d: 7mm****Données de commande**

N° commande	335740 7
GTIN	4045197801357
Classe d'article	32P

Description**Exécution:**

Porte-outils cylindrique trempé et rectifié avec **système de raccord rapide**. Carré intérieur pour fixation d'un taraud ou transmission du couple de serrage. Le mécanisme de blocage empêche toute extraction du taraud.

Deux méplats d'entraînement décalés de 180° et de 10 mm.

Avantage(s):

- **Solution économique.**
- **Modèle étroit et robuste.**
- **Variation des longueurs de serrage et de porte-à-faux.**

Utilisation:

Pour fixation du taraud dans un mandrin Weldon, p. ex.

Description technique

Plage de serrage d	7 mm
Course de réglage V	10 mm
Longueur de col A	39,5 mm
\varnothing ext. D	16 mm
Longueur totale L	52 mm
Type de produit	Mandrins de taraudage

