

Chariot à poignée pour bacs Euronorm, Type: TNB1



Données de commande

N° commande	918558 TNB1
GTIN	4045197801746
Classe d'article	91T

Description

Exécution:

Construction en acier soudé. Poignée avec revêtement en Haptoprene® et polypropylène antichocs. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Adapté(s) pour:

Bacs Euronorm 963378, 963379, 963380 dans les réf. NB10 – NB80.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Poids	9,6 kg
Profondeur	400 mm
Charge admissible max.	250 kg



Matériau roulettes	Bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces
Ø roue	125 mm
Hauteur	910 mm
Largeur	790 mm
Hauteur cadre d'appui	180 mm
Type de produit	Chariots à poignée

Accessoires

Bacs Euronormbleu Type NB20	963379 NB20
Bac Euronormgris Type NB31	963380 NB31
Bac Euronormgris Type NB80	963380 NB80
Bacs Euronormrouge Type NB42	963378 NB42
Bacs Euronormbleu Type NB14	963379 NB14
Bac Euronormgris Type NB14	963380 NB14
Bacs Euronormrouge Type NB20	963378 NB20
Bacs Euronormrouge Type NB70	963378 NB70
Bac Euronormgris Type NB15	963380 NB15
Bac Euronormgris Type NB55	963380 NB55
Bacs Euronormrouge Type NB14	963378 NB14
Bacs Euronormrouge Type NB10	963378 NB10
Bac Euronormgris Type NB33	963380 NB33
Bacs Euronormbleu Type NB42	963379 NB42
Bac Euronormgris Type NB42	963380 NB42
Bacs Euronormbleu Type NB10	963379 NB10
Bac Euronormgris Type NB20	963380 NB20
Bac Euronormgris Type NB34	963380 NB34
Bac Euronormgris Type NB24	963380 NB24

Bac Euronormgris Type NB70	963380 NB70
Bac Euronormgris Type NB10	963380 NB10
Bacs Euronormbleu Type NB70	963379 NB70
Bac Euronormgris Type NB50	963380 NB50