

**Garant****Chariot à poignée pour bacs Euronorm, Type: TNB1****Données de commande**

N° commande	918558 TNB1
GTIN	4045197801746
Classe d'article	91T

**Description****Exécution:**

Construction en acier soudé. Poignée avec revêtement en Haptoprene® et polypropylène antichocs. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

**Adapté(s) pour :**

Bacs Euronorm 963378, 963379, 963380 dans les réf. NB10 – NB80.

**Coloris:**

**Revêtement par poudre** argenté.

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Hauteur: 910 mm

Largeur: 790 mm

Profondeur: 400 mm

Hauteur cadre d'appui: 180 mm

Ø roue: 125 mm

Charge admissible max.: 250 kg

**Description technique**

Poids	9,6 kg
Profondeur	400 mm
Charge admissible max.	250 kg
Matériau roulettes	Bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces
Ø roue	125 mm
Hauteur	910 mm
Largeur	790 mm
Hauteur cadre d'appui	180 mm
Type de produit	Chariots à poignée

## Accessoires

Bacs Euronorm bleu Type NB20	963379 NB20
Bac Euronorm gris Type NB31	963380 NB31
Bac Euronorm gris Type NB80	963380 NB80
Bacs Euronorm rouge Type NB42	963378 NB42
Bacs Euronorm bleu Type NB14	963379 NB14
Bac Euronorm gris Type NB14	963380 NB14
Bacs Euronorm rouge Type NB20	963378 NB20
Bacs Euronorm rouge Type NB70	963378 NB70
Bac Euronorm gris Type NB15	963380 NB15
Bac Euronorm gris Type NB55	963380 NB55
Bacs Euronorm rouge Type NB14	963378 NB14
Bacs Euronorm rouge Type NB10	963378 NB10
Bac Euronorm gris Type NB33	963380 NB33
Bacs Euronorm bleu Type NB42	963379 NB42
Bac Euronorm gris Type NB42	963380 NB42
Bacs Euronorm bleu Type NB10	963379 NB10

Bac Euronorm gris Type NB20	963380 NB20
Bac Euronorm gris Type NB34	963380 NB34
Bac Euronorm gris Type NB24	963380 NB24
Bac Euronorm gris Type NB70	963380 NB70
Bac Euronorm gris Type NB10	963380 NB10
Bacs Euronorm bleu Type NB70	963379 NB70
Bac Euronorm gris Type NB50	963380 NB50