



Testeur de tension, Type: 750-1



Données de commande

N° commande	473210 750-1
GTIN	4029547013898
Classe d'article	47B

Description

Exécution:

Boîtier robuste en plastique et poignée ergonomique avec bague antidérapante pour un travail en toute sécurité sans risque de glissement. **Ecran clair à 360°** avec conduit de lumière.

Fonctionnement:

IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour un contrôle multiple et professionnel de la tension, de la continuité et de la polarité. Convient pour des travaux dans l'électrotechnique, l'industrie, la maintenance, le service (dépannage).

Norme:

DIN EN 61243-3 und CAT III

Livraison:

Avec piles 081561 réf. LR3, protection des pointes de contact et isolations des pointes de mesure.

Description technique

Contrôle de continuité	acoustique / LED jusqu'à 500 k Ω
Plage d'affichage c.a.	12 - 690 V
Indice de protection IP	IP 64
Contrôle de l'ordre des phases	100 - 690 V
Plage d'affichage c.c.	12 - 690 V
Catégorie de surtension	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Etalonnage	I1
Nombre de piles incluses	2
Code art. piles/batteries incluses	081551 LR3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Testeur de tension

Services

Etalonnage Testeur de tension Type S	027120 S
Etalonnage DAkkS Testeur de tension Type S	027160 S

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
---	------------