



Pied à coulisse d'atelier numérique IP67 sans pointes de mesure, Plage de mesure: 300mm



Données de commande

N° commande	415366 300
GTIN	2050001894014
Classe d'article	46P

Description

Exécution:

Très grand affichage LCD fortement contrasté. Hauteur des chiffres 8 mm / 14 mm (à partir de la réf. 500 mm). Avec fonction Preset (préréglage). Le pied à coulisse résiste à l'eau, au lubrifiant, à l'huile et à la poussière.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948 réf. USB2.

Description technique

Lecture	0,0005 pouce
Ø épaulement de mesure intérieure	10 mm
Erreur admissible	0,03 mm
Etalonnage	A1
Lecture	0,01 mm
Lecture commutable	mm / pouce
Longueur de bec	100 mm

Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Interface USB
Méetrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021000 300
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021010 300

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Câble de connexion Type USB2	498948 USB2