



Foret multi-usages en carbure "CYL-9", Ø foret: 4 mm



Données de commande

N° commande	787005 4
GTIN	3165140044790
Classe d'article	76K

Description

Exécution:

Plaquettes en carbure **avec arêtes rectifiées et affûtées et angle de coupe multi-usage**. Pré-perçage très précis **grâce à un affûtage centré**. Queue en acier spécial traité.

Utilisation:

Pour le perçage de divers matériaux en une seule passe:

- **Brique, béton cellulaire, matériaux de construction légers, plastiques.**
- **Carrelage, céramique, marbre, verre.**
- **Ferrailles dans le béton.**

Remarque(s):

- **Attention: à utiliser sans percussion!**
- **Perçage plus rapide et plus de forages par charge de batterie qu'en perçage avec percussion.**

Queue: Queue cylindrique

Longueur hélice: 40 mm

Longueur totale: 75 mm

Description technique

Longueur hélice	40 mm
Ø foret	4 mm
Longueur totale	75 mm
Nombre de dents Z	2
Type d'outils	Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion	Pas de perçage à percussion
Queue	Queue cylindrique

Type de produit

Forets multi-usages