



Appareil de frettage ISG-1000



Données de commande

N° commande	354400
GTIN	2050001790606
Classe d'article	35B

Description

Exécution:

Maniement aisé. Petit appareil de frettage léger, utilisable n'importe où. Longueur frettable maximale 290 mm. Plage de frettage Ø 3 – 16 mm.

Livraison:

1 disque interchangeable 6 – 16 mm et 1 paire de gants de protection.

Accessoire(s):

Disques interchangeables 354440, adaptateurs de base 354225 – 354227.

Largeur: 310 mm

Hauteur: 640 mm

Profondeur: 390 mm

Raccord: 3x400 V / 16 A

Puissance: 6,5 kW

Description technique

Profondeur	390 mm
Largeur	310 mm

Puissance	6,5 kW
Raccord	3x400 V / 16 A
Hauteur	640 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Appareils de frettage

Accessoires

Adaptateur de base Pour HSK pour queue conique HSK 50	354226 50
Adaptateur de base Pour PSC pour queue conique PSC 40	354227 40
Paire de gants anti-chaleur TempDex 710 Taille des gants 11	094630 11
Adaptateur de base Pour SA pour queue conique SA 50	354225 50
Adaptateur de base Pour HSK pour queue conique HSK 40	354226 40
Adaptateur de base Pour PSC pour queue conique PSC 30	354227 30
Adaptateur de base Pour HSK pour queue conique HSK 32	354226 32
Disque interchangeable pour ISG-1000 Pour Ø serrage 3-6 mm	354440 3-6
Adaptateur de base Pour PSC pour queue conique PSC 50	354227 50
Paire de gants anti-chaleur TempDex 710 Taille des gants 9	094630 9
Disque interchangeable pour ISG-1000 Pour Ø serrage 6-16 mm	354440 6-16
Adaptateur de base Pour HSK pour queue conique HSK 63	354226 63
Adaptateur de base Pour PSC pour queue conique PSC 63	354227 63
Adaptateur de base Pour HSK pour queue conique HSK 80	354226 80
Adaptateur de base Pour SA pour queue conique SA 30	354225 30
Adaptateur de base Pour HSK pour queue conique HSK 100	354226 100
Adaptateur de base Pour SA pour queue conique SA 40	354225 40