

**Mètre-ruban Vario, précision 1, Longueur ruban: 2m****Données de commande**

N° commande	462090 2
GTIN	4007368112228
Classe d'article	46M

**Description****Exécution:**

Mètre-ruban particulièrement léger et maniable pour usage professionnel. Boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre. **Avec blocage du ruban et rembobinage automatique.** Les paliers en TRIBOCOMP® (matériau spécial) avec Téflon assurent un **glissement en douceur** et un fonctionnement extrêmement aisé. L'amortisseur innovant en caoutchouc spécial absorbe l'énergie de recul et protège le poignet. Un vernis transparent spécial protège efficacement le ruban contre l'usure. Le **traitement antireflets supplémentaire** garantit une bonne visibilité dans toutes les conditions d'éclairage.

**Description technique**

Longueur boîtier	58 mm
Hauteur boîtier	57 mm
Largeur de bande	13 mm
Longueur ruban	2 m
Largeur boîtier	26 mm
Norme	CE I
Etalonnage	G1

Type de produit

Metre-ruban

---

## Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 2 m

026240 2