

Garant

Meule sur tige de polissage grain 80 (gris) grossier, Ø tête x longueur de tête: 6X10mm

**Données de commande**

N° commande	551850 6X10
GTIN	4045197803894
Classe d'article	51E

Description**Exécution:**

Meules à polir avec **corindon normal (A)** et liant en caoutchouc élastique.

Les **meules à polir GARANT** sont optimisées pour une durée de vie élevée et une obtention rapide d'une qualité de surface fine et régulière. En fonction du type, on obtient des polissages fins uniformes jusqu'au miroir. Elles peuvent également être profilées avec des outils de dressage.

Utilisation:

Pour une abrasion fine et un polissage de l'acier et de l'acier inoxydable, de matériaux réfractaires et de métaux non ferreux. Les meules sur tige de polissage ne diminuent pas, même en cas de matériaux abrasifs. Pour le polissage mat ou la réalisation d'effets optiques sur des pièces inoxydables, etc. **L'incorporation élastique du grain abrasif permet d'obtenir un poli très fin.**

Inadaptées aux arêtes et surfaces rugueuses.

Description technique

Grain	80
-------	----

Vitesse de rotation recommandée	10 - 15 m/s
Forme	Cylindrique
Ø tête	6 mm
Ø queue	3 mm
Longueur tête	10 mm
Abrasifs	Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif	A
Couleur	gris
Type de produit	Meules de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
CuZn	adaptée		
à sec	adaptée		