

Garant**Porte-plaquettes Heavy-Duty-Plus pour carottage, droite, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 334/999mm****Données de commande**

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 274084 334/999 |
| GTIN | 4062406204501 |
| Classe d'article | 21U |

Description**Exécution:**

Pour plaquettes 275021 – 275048.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274006.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

$D_1 = \varnothing$ min. pour la 1ère gorge / $D_2 = \varnothing$ max. pour la 1ère incision.

$D_2 = 999$ dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l'infini.

Description technique

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Ø max. 1ère gorge D_2 | 999 mm |
| Profondeur coupe max. t_{max} | 100 mm |
| Ø min. 1ère gorge D_1 | 334 mm |
| Type d'utilisation | droite |
| Clé système | oui |
| Largeur de gorge w | 8 mm |
| Type de produit | Porte-plaquettes |

