

Garant**Porte-plaquettes Heavy-Duty-Plus pour carottage, à gauche, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 84/130mm****Données de commande**

N° commande	274090 84/130
GTIN	4062406204822
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Pour plaquettes 275021 – 275048.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274006.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

$D_1 = \text{Ø min. pour la 1ère gorge}$ / $D_2 = \text{Ø max. pour la 1ère incision}$.

$D_2 = 999$ dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l'infini.

Description technique

Ø max. 1ère gorge D_2	130 mm
Profondeur coupe max. t_{max}	80 mm
Ø min. 1ère gorge D_1	84 mm
Type d'utilisation	à gauche
Clé système	oui
Largeur de gorge w	8 mm
Type de produit	Porte-plaquettes

