

Garant**Porte-plaquettes Heavy-Duty-Plus pour carottage, droite, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 234/350mm****Données de commande**

N° commande	274088 234/350
GTIN	4062406204808
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Pour plaquettes 275021 – 275048.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274006.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

$D_1 = \varnothing$ min. pour la 1ère gorge / $D_2 = \varnothing$ max. pour la 1ère incision.

$D_2 = 999$ dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l'infini.

Description technique

Profondeur coupe max. t_{max}	80 mm
\varnothing max. 1ère gorge D_2	350 mm
\varnothing min. 1ère gorge D_1	234 mm
Type d'utilisation	droite
Clé système	oui
Largeur de gorge w	8 mm
Type de produit	Porte-plaquettes

