

**Meuleuse droite pneumatique, Ø pince de serrage 6 mm, Type: 3550-180ES****Données de commande**

N° commande	079453 3550-180ES
GTIN	015451785284
Classe d'article	03R

**Description****Exécution:**

Meuleuse droite pneumatique avec une puissance de sortie de 1050 W et une vitesse de rotation maximale de **18 000 tr/min.**

**Ø pinces de serrage 6 mm.** Exécution longue et conception mince.

**Description technique**

Vitesse de rotation max.	18000 min <sup>-1</sup>
Quantité maximale d'air absorbé	1560 l/min
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Puissance de décharge	1050 W
Poids	1,4 kg
Longueur	365 mm
Niveau sonore	81 dB(A)
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	NPT
Type de produit	Meuleuses droites

