

**Foret marteau en carbure SDS-plus, Ø×Longueur totale: 6,5X210mm****Données de commande**

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 789000 6,5X210 |
| GTIN | 4002395357574 |
| Classe d'article | 76G |

Description**Exécution:**

Les 3 dents spéciales Power Breaker du M2 produisent des microfissures dans le matériau à percer pour une progression et un enlèvement de matière plus rapides. La pointe en carbure de haute qualité avec une brasure particulièrement forte garantit une longue durée de vie, même dans le béton armé. L'hélice à âme renforcée permet d'amortir les vibrations; la force de frappe est directement transmise à la pointe du foret.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

Remarque(s):

Lors de l'utilisation de forets extra longs (> 500 mm), prépercer avec un foret court de même diamètre (pour éviter les ruptures dues à la flexion).

Description technique

| | |
|---|----------------------|
| Nombre de dents Z | 2 |
| Longueur hélice | 150 mm |
| Ø | 6,5 mm |
| Longueur totale | 210 mm |
| Type d'outils | Carbure |
| Utilisation avec percussion / sans percussion | Perçage à percussion |
| Queue | SDS Plus |
| Type de produit | Forets à béton |

