

TAJIMA**Cutter universel avec manche bimatière et pointe de travail avec 1 lame Razar Black, 9 mm****Données de commande**

N° commande	844970
GTIN	4975364111678
Classe d'article	83M

Description**Exécution:**

Avec sortie et retrait de la lame, blocage automatique. Lames de qualité bien affûtées, avec longue durée de vie.

Manche bimatière maniable avec revêtement en élastomère agréable. Blocage automatique de la lame. **Pointe multifonctions** sur le guidage de lame pour ouverture de boîtes, fonction tournevis, ouverture de cartonnages, etc. Avec 1 lame cassable (844917 réf. 10), 13 morceaux, **largeur 9 mm.**

Longueur cutter sans lame: 160 mm

Longueur lame: 80 mm

Largeur lame: 9 mm

Épaisseur lame: 0,4 mm

Nombre de morceaux de lame: 13

Description technique

Épaisseur lame	0,4 mm
Longueur lame	80 mm
Longueur cutter sans lame	160 mm
Nombre de morceaux de lame	13
Largeur lame	9 mm
Type de produit	Cutters

Accessoires

Boîte de récupération	845130
Outil de coupe Longueur 600 mm	845360 600
Boîte de récupération, petit format	845135
Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, "multisharp" Nombre 10	844917 10
Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, "multisharp" Nombre	844917
Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, "longlife" Nombre	844915
Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, "experience" Nombre	844910