



Perceuse-visseuse sans fil à mandrin interchangeable, Type: GSR1235FCF



Données de commande

N° commande	070242 GSR1235FCF
GTIN	3165140936910
Classe d'article	03B

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil Bosch

- **Perceuse-visseuse sans fil 12 V puissante et compacte, avec rotation droite / gauche.**
- **Avec Electronic Motor Protection (EMP) et Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie.**
- **Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.**
- **Réglage électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.**
- **Softgrip.**

Travail précis, y compris aux endroits difficilement accessibles grâce à une taille compacte. **Avec porte-embouts ou adaptateur excentrique ou renvoi d'angle** interchangeable. Flexibilité de travail grâce au système à quatre adaptateurs **FlexiClick** différents. Confort de manipulation: les adaptateurs restent tout simplement sur l'appareil pour le réglage des 16 positions possibles.

Livraison:

Avec chargeur, adaptateur excentrique, mandrin porte-foret, adaptateur pour perçage en angle, porte-embouts et L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Description technique

Plage de serrage mandrin à serrage rapide	0 - 10 mm
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	0 - 460 min ⁻¹
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	0 - 1300 min ⁻¹
Référence fabricant	GSR 12V-35 FC
Emballage	Valise (L-Boxx)
Tension de la batterie	12 V
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	10 mm
Couple max. doux	20 Nm
Nombre de batteries incluses	2
Vibrations maximales suivant EN	<1,9 m/s ²
Utilisation type	Strong
Type de moteur	Moteur bipolaire
Capacité de la batterie	3 Ah
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 12 V
Couple max. dur	35 Nm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	32 mm
Poids	0,8 kg
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Perceuses-visseuses
USP1	avec mandrin interchangeable, 12 V
USP2	avec 2 batteries, en L-Boxx

Accessoires

Batterie Li-ion Type de batterie, tension de la batterie B12 V	073855 B12
--	------------