

Garant**Mètre-ruban Jeu de 3 pièces, Longueur: 2m****Données de commande**

N° commande	461901 2
GTIN	4062406206611
Classe d'article	41H

Description**Exécution:**

Mètre-ruban particulièrement de haute qualité avec un boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre et retour de ruban automatique.

Pour une prise aisée, les surfaces de contact et le bouton d'arrêt sont pourvus d'un **revêtement bimatière en Santoprene®**.

Les paliers avec Téflon assurent un glissement en douceur et un fonctionnement extrêmement aisé.

L'amortisseur innovant en caoutchouc spécial absorbe l'énergie de recul et protège le poignet.

Profilé en aluminium sur le dessous pour une pose précise.

Un vernis transparent spécial protège efficacement le ruban contre l'usure. Le traitement antireflets supplémentaire garantit une bonne visibilité dans toutes les conditions d'éclairage.

Graduation mm

Livraison:

3 x mètres-rubans 461900.

Description technique

Largeur de bande	13 mm
Longueur boîtier	62 mm
Longueur ruban	2 m
Hauteur boîtier	59 mm
Largeur boîtier	26 mm

Couleur du ruban	blanc
Norme	CE II
Etalonnage	G1
Type de produit	Metre-ruban

Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 3X2 m	026240 3X2
-----------------------------------------------	------------

Accessoires

Mètre-ruban Longueur ruban 2 m	461900 2
--------------------------------	----------