

**Garant****Mètre-ruban Jeu de 3 pièces, Longueur: 5m****Données de commande**

N° commande	461901 5
GTIN	4062406206635
Classe d'article	41H

**Description****Exécution:**

Mètre-ruban particulièrement de haute qualité avec un boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre et retour de ruban automatique.

Pour une prise aisée, les surfaces de contact et le bouton d'arrêt sont pourvus d'un **revêtement bimatière en Santoprene®**.

Les paliers avec Téflon assurent un glissement en douceur et un fonctionnement extrêmement aisé.

**L'amortisseur innovant** en caoutchouc spécial absorbe l'énergie de recul et protège le poignet.

**Profilé en aluminium** sur le dessous pour une pose précise.

Un vernis transparent spécial protège efficacement le ruban contre l'usure. Le traitement antireflets supplémentaire garantit une bonne visibilité dans toutes les conditions d'éclairage.

Graduation mm

**Livraison:**

**3 x mètres-rubans** 461900.

**Description technique**

Hauteur boîtier	69 mm
Longueur ruban	5 m
Largeur boîtier	30 mm
Couleur du ruban	blanc
Longueur boîtier	70 mm

Largeur de bande	16 mm
Norme	CE II
Etalonnage	G1
Type de produit	Metre-ruban

### Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 3X5 m	026240 3X5
---	------------

### Accessoires

Mètre-ruban Longueur ruban 5 m	461900 5
--------------------------------	----------